

## META

### Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1256 x 336 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 527749



Das Lagersystem



### META Akten-Steckregal

#### Anbauregal

META Aktenregal - Anbaufeld




- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1256 x 336 mm
- Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg
- Fach Breite x Tiefe 1250 x 300 mm
- 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen
- Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
- Im Raster von 25 mm verstellbar





- M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details





| Möbeltyp                        | Regal                                       | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstrebenungen   |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Regaltyp                        | Aktenregal                                  | Nutzung                          | einseitig   |
| Regalsystem                     | Stecksystem                                 | Material                         | Stahl   |
| Regalfeld                       | Anbaufeld                                   | Regal Ausstattung                | Böden   |
| geeignet für (Branche/Bereich)  | Archivräume                                 | Fachbreite                       | 1250 mm   |
| Höhe                            | 2200 mm                                     | Fachtiefe                        | 300 mm  |
| Breite                          | 1256 mm                                     | Ordnerhöhen                      | 6 Stück   |
| Tiefe                           | 336 mm                                      | Oberfläche Boden                 | verzinkt  |
| Böden / Ebenen Anzahl           | 7 Stück                                     | Oberfläche Ständer               | verzinkt  |
| Fachlast                        | 80 kg                                       | Farbe Ausführung                 | verzinkt  |
| Feldlast                        | 1000 kg                                     | Lieferumfang                     | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot |
| Böden- / Ebenentyp              | Stahlboden                                  | Anlieferung                      | zerlegt   |
| Böden / Ebenen Ausstattung      | Anschlagkante                               | Zertifizierung                   | GS // RAL-Gütezeichen   |
| Böden / Ebenen Stabilität       | M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung | Garantie                         | 5 Jahre   |
| Böden / Ebenen höhenverstellbar | ja  | Gewicht                          | 38,5836 kg  |
| Höhenverstellraster Ebene       | 25 mm                                       |                                  |   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 101520 |  | Fachteiler, Für Aktenregal, Freistehend, stufenlos verstellbar, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 150072 |  | Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 150122 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 527744 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 756 x 336 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 527747 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1006 x 336 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 593514 |  | Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1250 x 300 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Ausgestattet mit Längskanal und Sicherheitskantung, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 609137 |  | Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |

### Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146193 |    | Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung |
| 528204 |    | Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen  |
| 529925 |   | Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium   |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg                         |