



**2D
3D** CAD-Planung auf Anfrage!

Orion
Regalsysteme

**KOMPLETT
ANGEBOT**

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H 2000 x B 2830 x T 335 mm, verzinkt
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 18 Böden

526703



RAL-RG 614/1 (H44)

Orion-Akten-Steckregale

Mit praktischen Fachteilern gut organisierbar. Durchdachte Konstruktion - Böden mit hinterer Anschlagkante gegen Durchschieben der Ordner. Die seitliche Kantung des Bodens bewirkt, dass die Ordner der darunterliegenden Ebene nicht herausfallen können. Ergänzung mit praktischen Fachteilern.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Fachböden mit hinterer Anschlagkante
- Bei 600 mm Tiefe mit steckbarem Mittel-Anschlagbügel, der ein Durchrutschen der Ordner verhindert
- Längsstabilisierung bei 300 mm Fachtiefe durch Diagonalstreben, bei 600 mm Fachtiefe durch Aussteifungstraversen
- Abriebfeste Oberflächen, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035



Regal-Kennzeichnung siehe Seite 401.



Direkt mitbestellen

Fachteiler, freistehend
Die praktische Ordnerstütze.

- Für 25 mm Bodenkantungshöhe
- Stufenlos verstellbar
- Lichtgrau

953347

**Pfosten in enzianblau,
Mehrpreis:**

Grundregal

868292

Anbauregal

868419



Pfosten wahlweise verzinkt, lichtgrau oder enzianblau



600 mm Regaltiefe für beidseitigen Zugriff

Auf einen Blick!

Feldlast	300 mm Tiefe	max. 850 kg
	600 mm Tiefe	max. 850 kg
Fachlast	300 mm Tiefe	max. 60 kg
	600 mm Tiefe	max. 90 kg
Fachböden verstellbar im Raster von		25 mm
Gesamtbreite	Grundregal	= Fachbodenbreite + 60 mm
	Anbauregal	= Fachbodenbreite + 10 mm
Gesamtiefe		= Fachbodentiefe + 35 mm

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/ Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Lieferumfang

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerahmen, inkl. Diagonalstreben (300 mm Tiefe) bzw. Aussteifungstraversen (600 mm Tiefe), Fachbodenanzahl gem. Angebot.

Qualitäts-Merkmale

Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1) (H 44)

Entspr. DGVU-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)

Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001

Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt

Gütezeichen RAL-RG 614

- überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Steifigkeit in Längs- und Tiefenrichtung
- die Verwendung ausschließlich genormter Werkstoffe
- qualifiziertes Personal für die Konstruktion, Fertigung und Montage gütegesicherter Erzeugnisse
- nachweisbar gleichbleibende Produktqualität durch eigene und amtliche Kontrollen

Lackierung

Verzinkt oder verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

> Farbtabelle siehe Seite 1189.

Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2500 bzw. 4000 mm müssen immer gesichert werden. Befestigungsmaterial siehe rechte Seite.