

KERN

Pèse-palettes

UIB

plateforme en acier, largeur x profondeur 840 x 1190 mm, plage de pesage entre 0 et 600 kg, Lisibilité par incréments de 200 g

KERN



Numéro d'article: 221868



KERN Pèse-palettes UIB

Pèse-palettes




- non étalonnable
- plateforme en acier, largeur x profondeur 840 x 1190 mm
- plage de pesage entre 0 et 600 kg
- Lisibilité par incréments de 200 g
- avec les fonctions réglage (CAL), changement de l'unité de pesage, Hold, addition
- Affichage LC
- indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion périodique
- fonctionnement avec batterie

Détails techniques

type de balance	Pèse-palettes	alimentation	fonctionnement avec batterie
étalonnable	non	équipement balance	Affichage LC
matériau de plateforme	acier	hauteur	60 mm
largeur de plateforme	840 mm	installation	tablette
profondeur de	1190 mm	Numéro d'enregistrement	DE80821200

plateforme		DEEE	
plage de pesage	0-600 kg	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
lisibilité	200 g	Marque selon le registre allemand	KERN
balance fonctions	réglage (CAL), changement de l'unité de pesage, Hold, addition	Poids	55 kg
indice de protection IP	67 : infiltration de poussière, immersion périodique		

Cela s'adapte aussi ...

221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample