

Bauer rallonge de fourche

hauteur x longueur x largeur 66 x 2000 x 128 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 100 mm, Dessous fermé, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir



Numéro d'article: 531861



Bauer Rallonge de fourche



rallonge de fourche

- hauteur x longueur x largeur 66 x 2000 x 128 mm
- pour section de dent hauteur x largeur 40 x 100 mm
- Avec protection antiglissement
- Dessous fermé
- en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	hauteur de section de dent	40 mm
type de moyen de levage	élinguage	largeur de section de dent	100 mm
manutention de charge	accessoire pour gerbeurs	matériau	acier
accessoire pour gerbeurs	rallonge de fourche	surface	laqué
hauteur	66 mm	couleur	gris noir // RAL7021
longueur	2000 mm	exécution couleur	gris noir // RAL7021
largeur	128 mm	équipement de sécurité engins de	protection antiglissement
modèle	Dessous fermé	Poids	90 kg

Cela s'adapte aussi ...

510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
670524		sangle d'arrimage, sangle d'arrimage en une partie, avec levier à rochet autobloquant, force traction 5 t , longueur de la courroie 8000 mm, largeur 50 mm, en orange