


bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties

Numéro d'article: 863608



Bac gerbable norme Europe avec couvercle rabattable à charnières

bac gerbable norme Europe



- hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm
- force 15 kg
- capacité de gerbage 300 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- Couvercle à charnière en 2 parties
- transport facile grâce à poignées ouvertes
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments

Détails techniques


type de récipient	bacs gerbables	structure de cloison	plein
norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	32 l	charge	15 kg
hauteur	170 mm	capacité de gerbage	300 kg

longueur	600 mm	couvercle	oui
largeur	400 mm	type de couvercle	Couvercle à charnière en 2 parties
matériau	polypropylène	convient pour aliments	oui
recyclable	oui	considération comme matière dang	non
gerbable	oui	dispositif de support	poignées ouvertes
emboîtable	non	couleur	bleu
pliable	non	Poids	2,56 kg

Accessoires

863801		plombs, pour bac gerbable norme Europe
863812		plateau roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en bleu

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
--------	--	---