

Moravia

poteau de protection **BLACK BULL L**

convient pour le extérieur, hauteur x diamètre 1200 x 159 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller dans la plaque de fond

Numéro d'article: 882442



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Poteau de protection BLACK BULL L

poteau de protection

- convient pour le extérieur
- hauteur x diamètre 1200 x 159 mm
- diamètre du tube 159 mm
- épaisseur de cloison 4,5 mm
- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir
- à cheviller dans la plaque de fond

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	épaisseur de cloison	4,5 mm
équipement de sécurité	protection anti-collision	forme de tube	rond
type de protection anti-collision	poteau de protection	type de fixation	à cheviller

lieu d'utilisation	extérieur	matériau	acier
hauteur	1200 mm	surface de protection anti-colli	avec revêtement en plastique
diamètre	159 mm	couleur de la protection anti-co	jaune/noir
diamètre de tube	159 mm	Poids	30 kg

Accessoires

882453		cheville spéciale pour poteau de protection, équipé de avec vis
--------	--	---

Cela s'adapte aussi ...

141965		cylindre pilote, forme rond, hauteur x diamètre 1000 x 100 mm, en polyéthylène coloris rouge/blanc, rétroréfléchissant, auto-érectile et écrasable, sans pied
304038		poteaux de voirie, forme rond avec Tête plate, hauteur x diamètre 1000 x 60 mm, en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique en rouge/blanc, modèle fixe, à sceller
505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune
505371		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, diamètre de montant 60 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge