



**3 Form**

- K** Griff gerade mit Bohrung H7
- M** Griff gerade mit Gewinde
- L** Griff schräg mit Bohrung H7
- N** Griff schräg mit Gewinde

Stahl	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub> Gewinde		d <sub>2</sub> H7 Bohrung		b	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> ≈	d <sub>5</sub> -0,2	h ≈	l <sub>2</sub> ≈
		Form M	Form N	Form K	Form L						
	50	M 6	M 6	B 6	B 6	9,5	8	7,5	12	24	48
	63	M 8	M 8	B 8	B 8	12	10	11	16	30,5	60
	80	M 10	M 10	B 10	B 10	14,5	13	15	20	38	76
	100	M 12	M 12	B 12	B 12	18,5	16	19	25	47	95
	125	M 16	M 16	B 16	B 16	24	20	23,5	32	59,5	119
	160	M 20	M 20	B 20	B 20	30	25	29,5	40	76	152
	200	-	M 24	-	B 24	40	32	33	50	97	190

Edelstahl	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub> Gewinde Form N	d <sub>2</sub> H7 Bohrung Form L	b	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> ≈	d <sub>5</sub> -0,2	h ≈	l <sub>2</sub> ≈
	50	M 6	-	9,5	8	7,5	12	24	48
	63	M 8	B 8	12	10	11	16	30,5	60
	80	M 10	B 10	14,5	13	15	20	38	76
	100	M 12	B 12	18,5	16	19	25	47	95
	125	M 16	-	24	20	23,5	32	59,5	119

**Ausführung**

- Stahl —
- gedreht
- brüniert
- Edelstahl **NI**
- nichtrostend, 1.4305
- matt gestrahlt
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

**Auf Anfrage**

- Edelstahl-Kegelgriffe mit geradem Griff

**Hinweis**

Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M5 / B5 vor.

siehe auch...

- Spannmuttern GN 99.5 (Stahl) → Seite 506
- Edelstahl-Spannmuttern GN 99.6 → Seite 506
- Verstellbare Kegelgriffe GN 99.2 (Stahl, brüniert) → Seite 490

Bestellbeispiel (Stahl)

**DIN 99-100-M12-N**

- 1 l<sub>1</sub>
- 2 d<sub>1</sub> (d<sub>2</sub>)
- 3 Form

Bestellbeispiel (Edelstahl)

**DIN 99-63-M8-N-NI**

- 1 l<sub>1</sub>
- 2 d<sub>1</sub> (d<sub>2</sub>)
- 3 Form
- 4 Werkstoff