

Salatbar Gazebo

Buffettheke Gazebo für 8x GN 1/1 Schalen und statischer Kühlung ist das ideale Kühlgerät für Frühstücksbuffet, Mittags- oder Abendbuffet. Wurst, Käse, Salate, Antipasti und weitere frische Lebensmittel werden optimal gekühlt und präsentiert. Das hochwertige Erscheinungsbild der Salatbar in Möbelstruktur aus laminiertem Holzdekor in Nussbaum hell lässt sich überall integrieren. Über die 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststellbremse) lässt sich das Buffet vor Ort leicht bewegen und bietet ohne großen Aufwand unterschiedlichste Einsatzorte. Durch den elektrisch absenkbaren Plexiglas-Hustenschutz werden die Speisen bis zum Verzehr sicher aufbewahrt und gekühlt. Die hochwertige Innenverkleidung aus Chromnickelstahl nach DIN 1.4301 / AISI 304 garantiert optimale Hygienevoraussetzungen für die gekühlten Lebensmittel. Die Kühlwanne der Salatbar kann mit 8 GN-Behälter 1/1 mit einer Tiefe von 150 mm bestückt werden. Eine statische Kühlung mit automatischen Abtauvorgang sorgt für eine optimale Kühlung der Kühlwanne. Ausführung mit beschichtetem Verdampfer. Die gewünschte Temperatur lässt sich schnell und einfach über die elektronische Steuerung mit Digitalthermostat einstellen. Bei der Entnahme der Speisen aus dem Buffet können die Teller auf den optional erhältlichen Tabletrutschen aus Holz platziert werden. Im Unterbau der Salatbar befinden sich weitere Abstellmöglichkeiten um Gläser, Teller oder weiteres zu lagern.

Artikel-Nr.: 23202039
GTIN: 4059395101690



Produktvorteile:

- Möbelstruktur aus laminiertem Holzdekor, Nussbaum hell
- Plexiglas-Hustenschutz absenkbar
- Elektrische Haubenbetätigung, separat schaltbar
- Unterbau mit Abstellflächen
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 (AISI 304)
- Beschichteter Verdampfer
- Höhe 1271 mm bei abgesenktem Hustenschutz
- Für 8 x GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe
- Fahrbar auf Lenkrollen, 2 feststellbar

Technische Daten:

Geräteart	Salatbar
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1400 mm
Tiefe	1400 mm
Höhe	1652 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Bestückung	GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter	8
Aussenmaterial	Holz laminiert Nussbaum hell
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,36 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	187 kg
Serienzubehör	4 Stege a` 530mm

Kühlung
Abtauung
Kältemittel
Kältemittelmenge

Stille
Automatisch
R 290 (Propan)/GWP 3
120 g

Energiedaten

Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Gazebo Set-Tablettrutschen
pro Stück

GTIN: 4059395002973

Artikel-Nr.: 23202005

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de