

**Artikelnummer:** 151467

**Kurzbeschreibung:** EHA-Sicherheitsrost R11, 800 mm, 10 m Rolle

**Langbeschreibung:** Industrieroste für harte Beanspruchung, 10 m-Rolle: Industrieroste für harte Beanspruchung. Material: Recyclingmaterial (Polyethylen) mit hochwertigem Synthetikgummi, beständig gegen Fette, Öle und die meisten Chemikalien. Der Industrierost ist hochbelastbar, temperaturbeständig von -20-Grad bis +60-Grad C. Rutschhemmung gemäß DIN 51130 (R11/V10) Belastbarkeit: 1.800 kg/qdm Stärke: 18 mm Farbe: Grau

**EAN/GTIN:** 4250619603284

