

Information produit

51 01 210

- Tenaille à surface de frappe pour enfoncer des clous
- Dureté des tranchants env. 60 HRC
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile

Tenaille marteau

DIN ISO 9243



Informations générales

Réf.	51 01 210
EAN	4003773023104
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
Poids	413 g
Dimensions	210 x 53 x 13 mm
Norme	DIN ISO 9243
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Technische Attribute

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 2,2 mm
Longueur des tranchants mm	25,5 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Double fonction: enfoncer et arracher les clous

