

Broszura informacyjna

70 15 110

Szczypce tnące boczne

DIN ISO 5749



- Jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania
- Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność narzędzia
- Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Ze ścięciem
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna

Nr art.	70 15 110
EAN	4003773029649
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	98 g
Wymiary	110 x 56 x 17 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 2,0 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 1,2 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych