

## Information produit

# 90 22 02 SB

## KNIPEX TwistCut®

Coupe-tubes pour gaines électriques



- Pour la coupe sûre et rapide de nombreux gaines électriques en matière plastique avec une plage de découpe universelle allant de Ø 13 - 32 mm
- Pour les gaines électriques avec des largeurs de profil ondulé jusqu'à 2,7 mm
- Aucun dommage sur le câble ou le tuyau à l'intérieur
- Coupez des gaines électriques en matière plastique (souple et flexible) : appliquez simplement une faible pression sur le TwistCut® lors de la coupe afin de ne pas déformer les gaines électriques
- Avec lame de dénudage pour les diamètres 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm<sup>2</sup>
- Berceaux de positionnement en instance de brevet sur les lames de dénudage 1,5 et 2,5 mm<sup>2</sup> pour une insertion rapide des câbles
- Graduation à l'intérieur pour un dénudage homogène des câbles, lisible pour les droitiers et les gauchers
- Insertion facile, section sûre et simple sans lacérer les câbles intérieurs
- Coupe précise sans dommages grâce à une disposition des lames unique avec guidage latéral
- Bonne accessibilité grâce à sa forme étroite
- En plastique multimatière renforcé de fibres de verre avec zone de préhension souple




### Informations générales

Réf.	90 22 02 SB
EAN	4003773082293
Poids	47 g
Dimensions	100 x 86 x 38 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable


### Attributs techniques

Capacités de coupe (diamètre)	Ø 13 – 32 mm
Valeur de dénudage pour conducteur plein et toron	0,2 – 4 mm <sup>2</sup>

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



90 22 02 SB: l'aide au positionnement pratique simplifie l'insertion de câbles simples à dénuder



90 22 02 SB : graduation injectée pour un dénudage homogène sur une longueur uniforme, lisible pour les droitiers et les gauchers





