

## Información sobre productos

# 95 05 165

### Tijeras cortacables

Mangos con revestimiento de plástico



- Para cortar cables hasta 10 mm de diámetro / 24 mm<sup>2</sup>
- Con muelle de apertura y palanca de cierre
- Hojas fabricadas en acero inoxidable
- Templados al aceite
- No apto para cortar cable de acero o conductores de cobre trenzado
- Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
- No produce aplastamientos ni deformaciones en el cable
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Articulación con tornillo ajustable
- Cuerpo de cortacables: acero para cirugía, inoxidable, templado al aire
- Mangos: plástico, resistente a los golpes

MM

### Información general

Núm. de artículo	95 05 165
EAN	4003773019596
Cabeza	pulida
Mangos	con revestimiento de plástico
Peso	111 g
Dimensiones	165 x 48 x 16 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	24 mm <sup>2</sup>
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 10 mm
AWG	4

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.