

## Termékinformációk

# 97 52 30

## KNIPEX PreciForce®

Krimpelő fogó

- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Jól kezelhető a fogantyú kedvező beállításával, csekély a súlya, rövid kiviteli formája, ergonomiai kialakított fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett



### Általános

Cikkszám	97 52 30
EAN	4003773051855
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	477 g
Méret	220 x 70 x 31 mm

### Műszaki jellemzők

Alkalmazás	DIN 46267 szerinti szigetetlen préselhető összekötők
Kapacitás négyzetmilliméter	1,5 — 10,0 mm <sup>2</sup>
Fészek száma	5
AWG	16 — 12

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk