

Broszura informacyjna

97 99 215

- Zawartość: 100 szt.
- Nieizolowane

Końcówki kablowe oczkowe

100 szt.

DIN 46234



Ogólna	
Nr art.	97 99 215
EAN	4003773076254
Norma	DIN 46234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Śruby	6 mm
wymiar przewodu	1,5 – 2,5 mm ²
AWG	16 — 14
Ilość	100
Materiał	Miedziany
Powierzchnia	Ocynkowane
	Ø 6 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych