

fetra Flessenkar

draagvermogen 100 kg, voor
1x20/50 l fles, ladingbeveiliging door
fleshouder met veiligheidsketting,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, wielen met lucht-
banden

Artikelnummer: 118577



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Flessenkar

Draagvermogen 100 kg

Flessenkar

- draagvermogen 100 kg
- voor 1x20/50 l fles
- hoogte x breedte 1240 x 510 mm
- passend voor flessen met Ø 229 mm
- ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- met veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met wiellager
- 10 jaar garantie



Technische details

transporttoestel transportwagen

wiellager wiellager

type kar	Flessenkar	wiel-ø	260 mm
draagvermogen	100 kg	veiligheidsgreep	ja
capaciteit	1x20/50 l	ladingbeveiliging	fleshouder met veiligheidsketting
voor flessen-ø	229 mm	hoogte	1240 mm
materiaal	staal	breedte	510 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	nee	kleur	blijjantblauw // RAL5007
trapslede	nee	garantie	10 jaar
banden	lucht	gewicht	9 kg
materiaal velg	plaatstaal		

Gerelateerde Producten

119195		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (set 4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119197		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (paar, 2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar