

Rollcart tafelwagen

draagvermogen 500 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden



Artikelnummer: 139265

Rollcart Tafelwagens

tafelwagen

- draagvermogen 500 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- etage(s) van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- hoogte x lengte x breedte 1000 x 1050 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met wiellager
- behuizing van staal
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel transportwagen

elektrisch geleidend nee

type wagen	etagewagen	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1000 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	700 mm	materiaal behuizing	staal
etages aantal	2 stuks	diameter wiel	200 mm
materiaal etage(s)	hout	wiellager	wiellager
etage-inrichting	recht	wielstand	rechthoekig
hoogte	1000 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte	1050 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	700 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal verwerking	gelast	duwbeugel aantal	1 stuks
constructies	geen	gewicht	38 kg