

Krause montagetrap

bordes hoogte x breedte x diepte
1000 x 520 x 305 mm, 5 roostertreden
(incl. bordes), van aluminium

Artikelnummer: 203434



Krause Montagetrap

Universeel bruikbaar

montagetrap

- bordes hoogte x breedte x diepte 1000 x 520 x 305 mm
- 5 roostertreden (incl. bordes)
- diepte trede 240 mm
- hoogte x breedte 1000 x 810 mm
- van aluminium
- trede-boomverbinding gelast
- Antislip voetkappen
- gewicht 13,5 kg
- TÜV getest
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	montagetrap	diepte	1400 mm
materiaal	aluminium	draagvermogen	150 kg
gebruik	eenzijdig	in-/uitklapbaar	nee
hoogte sokkel	1000 mm	verrijdbaar	nee
breedte sokkel	520 mm	sport-/dwarsverbinding	gelast
diepte sokkel	305 mm	veiligheidsbeugel	nee
diepte trede	240 mm	opbergbak	nee
treden aantal	5	onderbouw	Antislip voetkappen
type trede/sport	roostertreden	certificering	TÜV getest
hoogte	1000 mm	garantie	10 jaar
breedte	810 mm	gewicht	13,5 kg

Gerelateerde Producten

203439



in hoogte verstelbare voetplaat voor montagetrap, met rubberen laag, hoogteverstelling 60 mm

Dit past ook bij ...

213054



tape, standaardkleur, van PVC in geel, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

217108



cutter, met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 18 mm, snijdiepte 3 - 10 mm, met riemclip en afbreekhulp

221388



noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9

222683



poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm

523826



set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit