


Moravia arceau de protection MORION

convient pour le extérieur, hauteur x largeur 1300 x 1000 mm, amovible du support, en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique coloris jaune/noir, à insérer

Numéro d'article: 214676



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Arceau de protection MORION

arceau de protection



- convient pour le extérieur
- hauteur x largeur 1300 x 1000 mm
- hauteur au-dessus du sol 1000 mm
- diamètre du tube 48 mm
- épaisseur de cloison 2 mm
- avec barre à hauteur de genoux
- amovible du support
- en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique coloris jaune/noir
- à insérer

Détails techniques




sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	épaisseur de cloison	2 mm
équipement de sécurité	protection anti-collision	type de fixation	à insérer
type de protection anti-	arceau de protection	équipement protection	barre à hauteur de genoux

collisio		anticollis	
lieu d'utilisation	extérieur	fonction protection anticollisio	amovible du support
hauteur	1300 mm	matériau	acier
hauteur au-dessus du sol	1000 mm	surface de protection anti-collis	galvanisé à chaud // plastifié
largeur	1000 mm	couleur de la protection anti-co	jaune/noir
diamètre de tube	48 mm	Poids	11 kg

Accessoires

214679		douille insérable pour arceau de protection, hauteur 300 mm
400597		cheville spéciale pour arceau de protection, avec vis

Cela s'adapte aussi ...

509129		poteau de protection, convient pour le extérieur, hauteur x diamètre 1200 x 90 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à sceller
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm
529663		protège-câbles, Pour vitesses < 10 km/h, élément de base, largeur x profondeur 1200 x 210 mm, hauteur de passage 65 mm, en caoutchouc recyclé en noir, 3 goulottes, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm