

Cascoo ruggat-zwenkwiel



draagvermogen 100 kg, met massief rubber-banden, diameter 125 mm, naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, velg van plaatstalen kappen, bevestiging met ruggat, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243470

ruggat-zwenkwiel

- draagvermogen 100 kg
- met massief rubber-banden
- diameter 125 mm
- naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- velg van plaatstalen kappen
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met ruggat, Ø 13 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	ruggat
roltype	transportapparaatwielen	ruggat	13 mm
bouwmodel	zwenkwiel	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	100 kg	rem	zonder
banden	massief rubber	draadvangkappen	nee
wiel-Ø	125 mm	naaflengte	50 mm
materiaal velg	staal	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	zwenklager	gewicht	1 kg

