

Moravia kabelbrug MORION

Voor snelheden < 10 km/h, hoogte x breedte x diepte 45 x 1000 x 245 mm, overrijdhoogte 45 mm, van hard rubber in zwart/geel, 2 kabelkanalen, 25 x 30 mm

Artikelnummer: 254250

MORAVIA
kompetent und fair







kabelbrug

- Voor snelheden < 10 km/h
- hoogte x breedte x diepte 45 x 1000 x 245 mm
- overrijdhoogte 45 mm
- van hard rubber in zwart/geel
- uitgerust met veiligheidslid
- 2 kabelkanalen, 25 x 30 mm

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	materiaal verkeersdrempel	hard rubber
veiligheidsuitrusting	kabelbrug	kleur element	zwart/geel
max. snelheid	10 km/h	type oppervlakte	antislip
hoogte	45 mm	verkeersdrempels uitrusting	veiligheidslid
breedte	1000 mm	kabelkanaal aantal	2 kabelkanalen
diepte	245 mm	afmetingen kabelkanaal	25 x 30 mm
overrijdhoogte	45 mm	gewicht	7 kg

Dit past ook bij ...

141963		hoofdcilinder, vorm rond, hoogte x diameter 760 x 100 mm, van polyethyleen in rood/wit, retro-reflecterend, paal zelfoprichtend en in geval van nood overrijdbaar, zonder voet
226210		fietsenrek, hoogte x lengte x diepte 250 x 1580 x 390 mm, 5 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (gelast) met corrosiebeschermende zinklaag
361701		parkeerbeugel, hoogte x breedte 500 x 760 mm, van staal vuurverzinkt in aluminium-rood, in-/uitklapbaar, afsluitbaar met cilinderslot, voor vastschroeven
520056		hoekbescherming, vorm hoek, hoogte x lengte x breedte 30 x 1000 x 30 mm, van polyurethaan, in geel/zwart, zelfklevend