

C+P

lockerkast

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1950 x 600 x 500 mm, met 10 vakken, verdeling 2x5, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 260083

Clanic+



lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 600 x 500 mm
- met 10 vakken, verdeling 2x5
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- openslaande deur
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-








structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7016 antracietgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

hoogte onderbouw	100 mm	oppervlak romp	gemoffeld
meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	lockerkast	type deur	openslaande deur
hoogte	1950 mm	deuraanslag	rechts
breedte	600 mm	openingshoek deur	110 °
diepte	500 mm	opstelling	wand
kast uitrusting	vakken	levering	voorgemonteerd
vakken	10 stuks	garantie	10 jaar
verdeling vakken	2x5	titel kasten	\$B Lockersysteem \$\$ \$M
onderbouw	sokkel	milieuvoordeel (verpakking)	Lockers van C + P zijn gemaakt van staal, een duurzaam en sterk materiaal. De aanpak van duurzaamheid strekt zich uit van produc
afsluitbaar	ja	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
sluitsysteem	cilinderslot	stabiliteit/versteviging/schoren	vouwen, steunen
materiaal	staal	deurdemping	ja
materiaal verwerking	gelast	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	42,5 kg
kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016		

Gerelateerde Producten

271455		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 600 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272046		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 600 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof

272058		niveleervoeten voor lockers met voeten of sokkel
272063		Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten
272064		deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof
273067		veiligheidsslot met draaivergrendeling voor hangslot, voor lockerkast, inbraakbestendig door vrijloop - draait in gesloten toestand door en grijpt pas in na verwijdering van het hangslot, zonder meerprijs! Bestellen volgens het aantal deuren. Alleen te bestellen in combinatie met het hoofdartikel.