

## fetra diable porte-fûts

force 300 kg, pour 1 fût de 200 litres,  
châssis avec finition époxy résistante  
aux chocs et aux rayures en RAL5007  
bleu brillant, avec bandage airsur  
jante tôle d'acier, 2 roues porteuses

Numéro d'article: 293496



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Diable porte-fûts



### Force 300 kg

diable porte-fûts

- force 300 kg
- pour 1 fût de 200 litres
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- hauteur x largeur 1 600 x 680 mm
- avec bandage airsur jante tôle d'acier
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 2 roues porteuses
- 10 années de garantie

appareil de manutention	diable de manutention	Roue porteuse	2 roues porteuses
type de diable de manutention	diable porte-fûts	matériau de jante	tôle d'acier
charge	300 kg	roulement	roulement à rouleaux
capacité	1 fût de 200 litres	poignée de sécurité	oui
largeur de pelle	0 mm	hauteur	1 600 mm
matériau	acier	largeur	680 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
patins pour escaliers	non	garantie	10 années
pneumatique	air	Poids	22 kg

## Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal