

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux



rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 50 mm,
convoyeur longueur x largeur 1,5 m x
300 mm, empattement 125 mm



Numéro d'article: 424743



Blume Förderanlagen Élément de convoyeur à rouleaux léger

Droit

convoyeur à rouleaux














- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 1,5 m x 300 mm
- largeur 340 mm
- empattement 125 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 375 mm et d'une largeur maximale de 500 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion





Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	500 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	375 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	125 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre	70 mm

matériau de roulette	acier	largeur de cadre	20 mm
diamètre de rouleau	50 mm	matériau de cadre	acier
longueur de convoyeur	1,5 m	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	300 mm	Poids	16 kg
largeur	340 mm		

Accessoires

126268		butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
425972		courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 300 mm, empattement 125 mm
426319		courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 300 mm, empattement 125 mm
426432		passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 300 mm, empattement 125 mm, avec charnières et poignée
428595		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428653		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428697		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428744		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428824		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429011		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429055		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429099		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429168		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel

429226		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, longueur 1 m
429237		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, au-dessus de la tête, longueur 1 m
510321		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
510326		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel