

ZARGES

industriële trapladder

Z600

landen-uitvoering NL, trap beide zijden, 2 x 5 treden met kunststof elementen (incl. bordes), balklengte 1,42 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 503459



ZARGES Industriële trapladder Z600

NL uitvoering Aan beide zijden te bestijgen

industriële trapladder

- landen-uitvoering NL
- trap beide zijden
- 2 x 5 treden met kunststof elementen (incl. bordes)
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,42 m
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd

- gewicht 9,4 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	afgekant
laddertype	industriële trapladder	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
land	uitvoering NL	veiligheidsbeugel	nee
materiaal	aluminium	spreidbeveiliging	ja
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	tweedelig
lengte paal	1,42 m	opbergbak	nee
treden aantal	2 x 5	oppervlak steel	geëloxeerd
type trede/sport	treden met kunststof elementen	ladder voor op de trap	nee
diepte trede	80 mm	onderbouw	vervangbare laddervoeten
breedte	500 mm	norm	DIN EN 131 professioneel
in-/uitklapbaar	ja	garantie	10 jaar
verrijdbaar	nee	gewicht	9,4 kg

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE