

Lutz debietmeter

meetbereik 5 - 120 l/min, voor dunne media met een maximale viscositeit van 0,8 mPas, aansluiting 1 1/4"

Artikelnummer: 520774



Lutz Debietmeter

van PP






debietmeter

- meetbereik 5 - 120 l/min
- voor dunne media met een maximale viscositeit van 0,8 mPas
- aansluiting 1 1/4"
- werkdruk 10 bar
- deel- en totaalvolume worden tegelijkertijd aangegeven
- met batterij 2x1,5 V (AAA)
- behuizing van polypropyleen

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	bedrijfsdruk	10 bar
vaten-/containerhandling	debietmeter	accessoire functie	deel- en totaalvolume worden tegelijkertijd aangegeven
meetbereik	5-120 l/min	spanningsverzorging	batterij 2x1,5 V (AAA)
medium	dunne media	materiaal behuizing	polypropyleen
max. viscositeit	0,8-40 mPas	gewicht	0,4 kg
aansluiting	1 1/4"		

Dit past ook bij ...

141935		waarschuwingsbord, glijgevaar, vloeropsteller, van kunststof, hoogte x breedte x diepte 600 x 275 x 270 mm
141938		waarschuwingsbord, Let op/gevaar, vloeropsteller, van kunststof in geel, hoogte x breedte x diepte 600 x 275 x 270 mm
141940		verbodsbord, oprit afgezet, vloeropsteller, van kunststof in rood, hoogte x breedte x diepte 600 x 275 x 270 mm
141947		gebodsbord, Pijl, vloeropsteller, van kunststof in blauw, hoogte x breedte x diepte 600 x 275 x 270 mm
500545		EHBO-kast voor oogbescherming, Vulling: oogspoelflessen, oogklep, kompressen, wegwerphandschoenen, vliesdoeken, hoogte x breedte x diepte 350 x 280 x 130 mm, uitrusting: 1 legbord, constructie van staal, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9010 zuiver wit, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9010 zuiver wit