

## **META** **magazijnstelling - complete** **stelling (basisveld en 2** **aanbouwvelden)**

hoogte x breedte x diepte 1850 x 3008 x 304 mm, vaklast 80 kg, 3 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

**Artikelnummer: 526760**



Das Lagersystem



## **META Schroefstelling**

### **Compleet rek (basis- en extra vak)**

magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden)





- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 3008 x 304 mm
- vaklast 80 kg
- vakdiepte 300 mm
- 3 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: 1 basisstelling met 4 en 2 aanbouwstellingen met elk 2 staanders, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

## Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // veiligheidsrand
stellingtype	magazijnstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	schroefsysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	complete stelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld aantal	3 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	1850 mm	kleur uitvoering	verzinkt
breedte	3008 mm	inhoud levering	1 basisstelling met 4 en 2 aانبouwstellingen met elk 2 staanders, niveaus zie aanbod
diepte	304 mm	levering	gedemonteerd
vaklast	80 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	6 stuks	gewicht	67,004 kg
vakdiepte	300 mm		

## Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
227961		aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit

