

## Krause lichte

universele trapladder, trap eenzijdig,  
6 trede(n) met traanplaatprofiel  
(incl. bordes), bordes met antislip  
elementen, standhoogte 1,25 m,  
bordes breedte x diepte 250 x 250  
mm, van aluminium

Artikelnummer: 529930



## Krause Lichte, universele trapladder

lichte, universele trapladder

- trap eenzijdig
- 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- bordes met antislip elementen
- standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm
- trede-boomverbinding 6-voudig geniet
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel, veiligheidsscharnier en spreidbeveiliging
- uitgerust met bak, uitsparing voor gereedschap en emmerhaak
- Antislip voetkappen aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg



- Opgesteld hoogte 1900 mm
- gewicht 5,4 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 8 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	6-voudig geniet
laddertype	lichte, universele trapladder	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel, veiligheidsscharnier en spreidbeveiliging
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	ja
gebruik	eezijdig	spreidbeveiliging	nee
standhoogte	1,25 m	ladder uitvoering	tweedelig
breedte sokkel	250 mm	ladder uitrusting	bak, uitsparing voor gereedschap en emmerhaak
diepte sokkel	250 mm	opbergbak	ja
werkhoogte	3,25 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	6	belastbaar tot	150 kg
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	onderbouw	Antislip voetkappen
treden/bordes uitrusting (gedeta)	bordes met antislip elementen	certificering	TÜV getest
hoogte	1900 mm	garantie	8 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	5,4 kg
verrijdbaar	nee		

## Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afwalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE