

Kappes industriële mat ErgoPlus®

voor vochtige ruimtes, breedte 600 mm, van kunststof lijsten met gestanst oppervlak in rood

Artikelnummer: 700036



KAPPES



Kappes Vloermat voor vochtige ruimtes ErgoPlus®

Van vol elastische kunststof latten

industriële mat

- voor vochtige ruimtes
- metergoed
- breedte 600 mm
- dikte 11 mm
- van kunststof lijsten met gestanst oppervlak in rood
- temperatuurbestendig -5 tot +60 °C
- bestendig tegen chemicaliën
- antislipwaarde R10 conform DIN 51097 getest







Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	temperatuurbestendigheid	-5 tot +60 °C
vloerbedekking	industriële mat	bestendigheid	chemicaliën
geschikt voor (branches)	vochtige ruimtes	materiaal	kunststof lijsten
confectionering	metergoed	kleur	rood

hoogte	11 mm	oppervlak vloerbedekking	met profiel
breedte	600 mm	norm	antislipwaarde R10 conform DIN 51097 getest
max. lengte	30000 mm	gewicht	3,8 kg

Dit past ook bij ...

504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-staal
528713		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw