


## Racks baies de brassage 19"



**Capacité** 15U/ 20U/ 24U/ 29U/ 33U/ 38U/ 42U/ 47U

**Profondeur** 600mm , 800mm ou 1000mm

**Largeur** 600mm

- Porte avant réversible en verre (4mm), avec poignée et clé de sécurité
- Porte arrière ajourée, avec clé de sécurité
- Panneaux latéraux amovibles (système à clip)
- 2 ou 4 aérateurs selon modèle
- 2 trappes sol et toit pour la connectique
- Roulettes et stabilisateurs
- Livré en kit ou livré monté en option (forfait, nous consulter)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	112-6615K	112-6620K	112-6624K	112-6629K	112-6633K	-	112-6642K	-
Capacité	15U	20U	24U	29U	33U	-	42U	-
Largeur x Profondeur (mm)	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600	-	600 x 600	-
Hauteur (mm)	800	1000	1200	1400	1600	-	2000	-
Capacité de charge (kg)	800	800	800	800	800	-	800	-
Matériau de fabrication	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	-	Acier	-
Couleur	■	■	■	■	■	-	■	-
Poids du produit (kg)	40	50	60	65	70	-	80	-
Dimensions de l'emballage (mm)	3 colis	3 colis	3 colis	3 colis	3 colis	-	3 colis	-
	640 x 660 x 110	640 x 660 x 110	640 x 660 x 110	640 x 660 x 110	640 x 660 x 110	-	640 x 660 x 110	-
	800 x 625 x 240	1022 x 625 x 240	1200 x 625 x 240	1422 x 625 x 240	1600 x 625 x 240	-	2000 x 625 x 240	-
	740 x 640 x 110	962 x 640 x 110	1140 x 640 x 110	1362 x 640 x 110	1540 x 640 x 110	-	1940 x 640 x 110	-

Référence	112-6815K	112-6820K	112-6824K	112-6829K	112-6833K	112-6838K	112-6842K	112-6847K
Capacité	15U	20U	24U	29U	33U	38U	42U	47U
Largeur x Profondeur (mm)	600 x 800	600 x 800	600 x 800	600 x 800	600 x 800	600 x 800	600 x 800	600 x 800
Hauteur (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Capacité de charge (kg)	800	800	800	800	800	800	800	800
Matériau de fabrication	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Couleur	■	■	■	■	■	■	■	■
Poids du produit (kg)	50	60	65	75	80	90	95	110
Dimensions de l'emballage (mm)	3 colis	3 colis	3 colis	3 colis	3 colis	3 colis	3 colis	3 colis
	640 x 860 x 110	640 x 860 x 110	640 x 860 x 110	640 x 860 x 110	640 x 860 x 110	640 x 860 x 110	640 x 860 x 110	640 x 860 x 110
	800 x 625 x 240	1022 x 625 x 240	1200 x 625 x 240	1422 x 625 x 240	1600 x 625 x 240	1822 x 625 x 240	2000 x 625 x 240	2222 x 625 x 240
	740 x 640 x 110	962 x 640 x 110	1140 x 640 x 110	1362 x 640 x 110	1540 x 640 x 110	1762 x 640 x 110	1940 x 640 x 110	2162 x 640 x 110

Référence	-	-	112-6124K	-	112-6133K	112-6138K	112-6142K	112-6147K
Capacité	-	-	24U	-	33U	38U	42U	47U
Largeur x Profondeur (mm)	-	-	600 x 1000	-	600 x 1000	600 x 1000	600 x 1000	600 x 1000
Hauteur (mm)	-	-	1200	-	1600	1800	2000	2200
Capacité de charge (kg)	-	-	800	-	800	800	800	800
Matériau de fabrication	-	-	Acier	-	Acier	Acier	Acier	Acier
Couleur	■	■	■	■	■	■	■	■
Poids du produit (kg)	-	-	70	-	90	100	110	120
Dimensions de l'emballage (mm)	-	-	3 colis	-	3 colis	3 colis	3 colis	3 colis
	-	-	640 x 1060 x 110	-	640 x 1060 x 110	640 x 1060 x 110	640 x 1020 x 110	640 x 1060 x 110
	-	-	1200 x 625 x 240	-	1600 x 625 x 240	1822 x 625 x 240	2000 x 630 x 240	2222 x 625 x 240
	-	-	1140 x 770 x 110	-	1540 x 770 x 110	1762 x 770 x 110	1940 x 750 x 110	2162 x 770 x 110