

## Stationärer Hubtisch

Traglast 4000 kg, geschlossene Plattform, Plattform Länge x Breite 1700 x 800 mm, Nutzhub 1800 mm, Doppelschere aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau



Artikelnummer: 141013

## Scherenhubtisch

### mit Doppelschere

Stationärer Hubtisch

- Traglast 4000 kg
- geschlossene Plattform
- Plattform Länge x Breite 1700 x 800 mm
- aus Glatblech mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Nutzhub 1800 mm
- Bauhöhe 550 mm
- Hubzeit 45 Sek
- Hubausführung elektrisch
- besonders sicher durch Totmannsteuerung
- Doppelschere aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Energieverbrauch 4,4 kW
- mit 400V/24 V DC
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- Gewicht 1200 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hubtisch	Farbe Plattform	blau// RAL5015
Hubtischtyp	Stationärer Hubtisch	Bedienung Hub	elektrisch

Traglast	4000 kg	Scheren Ausführung	Doppelschere
Länge Plattform	1700 mm	Material	Stahl
Breite Plattform	800 mm	Oberfläche Schere	lackiert
Hubhöhe (min.)	550 mm	Farbe Schere	blau// RAL5015
Hubhöhe (max.)	1800 mm	Energieverbrauch	4,4 kW
Hubzeit	45 Sek	Spannungsversorgung	400V/24 V DC
Nutzhub	1800 mm	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Bauhöhe	550 mm	Wiegefunktion	nein
Plattformtyp	geschlossene Plattform	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Material Plattform	Glattblech	Gewicht	1200 kg
Oberfläche Plattform	lackiert		

## Zubehör

141192



Ausstattungspaket, für Scherenhubtisch, Traglast 5000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

149422



Stirrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1

210799



Palettenhubwagen, Traglast 5000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 210 mm, Lenkräder mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 75 x 80 mm

354036



Rundschlingen-Gehänge, Traglast einfach direkt 8400 kg, Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 4 Stück, aus Polyester in grau

508980



Kombikatze, Zuglast 5000 kg, Rollkatze, Standardhub Länge 3 m

670488



Hebeband, Traglast einfach direkt 5000 kg, Nutzlänge 6 m, aus Polyester in rot