

## Rollbehälter

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1640 x 800 x 710 mm, Nutzhöhe 1460 mm, Aufbauten: 2 Wände (Drahtgitter), Konstruktion aus Stahl galvanisch verzinkt in blau, Plattform aus Drahtgitter, Mit Polypropylen-Bereifung



Artikelnummer: 220077

## Rollbehälter

Rollbehälter




- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1640 x 800 x 710 mm
- Nutzhöhe 1460 mm
- Aufbauten: 2 Wände (Drahtgitter)
- Konstruktion aus Stahl galvanisch verzinkt in blau
- Plattform aus Drahtgitter
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 108 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Plattform	galvanisch verzinkt
Wagentyp	Rollbehälter	Material Gestell	Stahl
Aufbauten	2 Wände (Drahtgitter)	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt
Traglast	500 kg	Farbe Gestell	blau
Höhe	1640 mm	nestbar	nein
Länge	800 mm	Rad-Ø	108 mm
Breite	710 mm	Bereifung	Polypropylen
Nutzhöhe	1460 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen

Plattform	Gitterboden	Gewicht	26,9 kg
Material Plattform	Drahtgitter		

## Zubehör

102992		Gummispanngurt, für Rollbehälter, aus Gummi
219976		Drahtgitterboden, Traglast 150 kg, Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt
220182		Kartentasche für Rollbehälter, Höhe x Breite 270 x 160 mm, Für Rollbehälter, Aus Polypropylen/Kunststoff in ähnlich RAL5010 Enzianblau

## Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm