bott

Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1000 x 600 mm, Tischplatte aus Stahl, 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schrank, 1 Ablageboden, Mit Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau







Artikelnummer: 231743

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1000 x 600 mm
- Tischplatte aus Stahl
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 1 Schrank, 1 Ablageboden
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Technische Details

| Tischtyp | Werkbank | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Gestellform | 4-Fußgestell | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Höhe | 910 mm | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Breite | 1000 mm | Türen Anzahl | 1 Stück |
| Tiefe | 600 mm | Türtyp | Flügeltür |
| höhenverstellbar | nein | fahrbar | nein |
| Werkbank Ausstattung | 1 Schrank, 1 Ablageboden | Anlieferung | fertig montiert |
| Material Platte | Stahl | Gewicht | 59,436 kg |
| Material Gestell | Stahl | | |

| Dazu passt auch | | | |
|-----------------|---|---|--|
| 102657 | | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün | |
| 217145 | 0 | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall | |
| 218389 | | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung | |
| 230322 | I | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen | |