

## Transportroller

Traglast 300 kg, Plattform offen,  
Plattform aus Stahl, mit farbigen  
Kunststoffecken, 4 Lenkrollen, Mit  
TPE-Bereifung



Artikelnummer: 244062

### Transportroller

- Traglast 300 kg
- Länge x Breite 410 x 310 mm
- Maßlich auf Euronormboxen abgestimmt
- Plattform offen
- Plattform aus Stahl, mit farbigen Kunststoffecken
- Durch Stapelrahmen an den Ecken stapelbar
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit TPE-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	300 kg	Bereifung	TPE
Euronorm	ja	Rad-Ø	100 mm
Plattform	offen	Länge	410 mm
Material Plattform	Stahl	Breite	310 mm
Plattform Ausstattung	farbige Kunststoffecken	Gewicht	4,3 kg
stapelbar durch	Eck-Stapelrahmen		

