

Schake

E-Bike-Anlehnbügel

Höhe x Länge x Tiefe 810 x 870 x 200 mm, Aus Vierkantrrohr feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung in schwarz, Zum Aufdübeln

Artikelnummer: 273551



E-Bike-Anlehnbügel

- Höhe x Länge x Tiefe 810 x 870 x 200 mm
- Aus Vierkantrrohr feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung in schwarz
- Zum Aufdübeln



Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Aufstellung/Montage	Bodenmontage
Zweiradständertyp	E-Bike-Anlehnbügel	Befestigungsart	Zum Aufdübeln
Höhe	810 mm	Material	Vierkantrrohr

Länge	870 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt // pulverbeschichtet
Tiefe	200 mm	Farbe Ständer	schwarz
Einstellplätze Anzahl	1	Gewicht	17,84 kg
Elektroausstattung	230 V Steckdose mit Schutzdeckel		

Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
306328		Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 18 l, Höhe 400 mm, zur Befestigung am Pfosten oder an der Wand, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion geschlossen
531400		Fluchtwegschild, Sammelstelle, Dreiecksschild, aus Aluminium, Oberfläche reflektierend, Höhe x Breite 400 x 400 mm