

Bauer Fassbock

für 1 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 355 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 522632



Bauer Fassbock

Fassbock

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 1 x 60-Liter-Fass
- Höhe x Breite x Tiefe 455 x 355 x 545 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Technische Details






Gefahrstoff-Lagertyp	Fassbock	Material	Stahl
Lagerort	unter Dach	Oberfläche	verzinkt
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	unterfahrbar	nein
Kapazität	1 x 60-Liter-Fass	stapelbar	nein

Höhe	455 mm	fahrbar	nein
Breite	355 mm	Gewicht	11 kg
Tiefe	545 mm		

Zubehör

104841		Fahrbare Auffangwanne, für 1 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite x Tiefe 615 x 800 x 800 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
104842		Fahrbare Auffangwanne, für 1 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite x Tiefe 615 x 800 x 800 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
104843		Fahrbare Auffangwanne, für 1 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite x Tiefe 615 x 800 x 800 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
104846		Fahrbare Auffangwanne, für 1 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite x Tiefe 615 x 800 x 800 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
104847		Fahrbare Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite x Tiefe 515 x 1200 x 800 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
104848		Fahrbare Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite x Tiefe 515 x 1200 x 800 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
104849		Fahrbare Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite x Tiefe 515 x 1200 x 800 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
104851		Fahrbare Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite x Tiefe 515 x 1200 x 800 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
104858		Rollenauflage für Fassbock, für 1 x 60-Liter-Fass, aus Stahl feuerverzinkt

Dazu passt auch ...

147751		PE-Flach-Bodenwanne, für 4 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 300 l, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 1660 x 1260 mm, mit PE-Palette
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen

504444



Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set,
Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm