

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen mof, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046860



Toebehoren: steekmof, voor de verbinding van elektro-installatiebuizen. Met braamvrije binnenwand.



St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	2046860
Type	SV63W G
Dimensie	Ø63mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5,00 Stuk
Gewicht	28,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen mof, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046860



Technische gegevens



Lengte	100,00 mm
Afmeting D	67,00 mm
Afmeting L	100,00 mm
Afmeting M	M63
Afmeting d	64,00 mm
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting l	50,00 mm
Uitvoering voor buisdiameter	plug 63,00 mm
Afmetingen	63
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Met inspectieopening en deksel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Tweedelig	<input type="checkbox"/>