

Sicherheitsschrank V-LINE, Typ 90

Sicherheitsschränke mit praktischer Vertikalauszugstechnik



Die Vorteile:

- Direkter Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde bei maximaler Übersichtlichkeit – denn die Anzahl der täglich benötigten Substanzen steigt, bei gleichzeitiger Reduzierung des absoluten Verbrauchs
- Maximale Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung
- Perfekte Integration in bestehende Arbeitsabläufe
- Optimale Nutzung vorhandener Flächen
- Höchster Komfort in der Anwendung

Gleiches Lagervolumen wie Standard-schränke – bei halber Schrankbreite

Auf nur 45 cm Breite kann in einem V-LINE Sicherheitsschrank die annähernd gleiche Menge an Gefahrstoffen gelagert werden wie in einem 90 cm breiten Sicherheitsschrank mit Auszügen.

Schrank	asecos V-LINE Vertikal- auszüge mit Fachböden (Breite 45 cm)	asecos S-LINE Flügeltüren mit Auszügen (Breite 90 cm)
Lagerebenen	6	6
Gesamtlagervolumen bei 1-Liter-Flaschen (ISO 4796-1)	126	138

Elektromotorisches Öffnen und Schließen

Die Vertikalauszüge der V-LINE Schränke lassen sich spielend leicht per Knopfdruck, ohne zusätzlichen Kraftaufwand, öffnen und schließen. Die Auszüge gleiten, angetrieben von einem Elektromotor, sanft und leise heraus und in den Schrankkorpus zurück.



Flexibles Lagern

Die Lagerebenen an den aktuellen Bedarf anpassen, ist mit der V-LINE ein Kinderspiel. In einem Rastermaß von 32 mm können die Fachböden in jeder beliebigen Aufteilung kundenseitig durch den Schranknutzer verstellt werden.



Relingsystem

Zusätzlicher Kippschutz für eingelagerte Gebinde als optionales Zubehör.



Beidseitiger Zugriff

Ideal für die Integration an Arbeitsplätzen.

Technische Daten

Schrankbreite (mm)	449	819
Maße außen BxTxH (mm)	449x860x1966	819x860x1966
Maße innen BxTxH (mm)	331x775x1750	701x775x1750
Leergewicht (kg)	344	500
Abluftanschluss (NW)	75	75
Traglast gesamt je Auszug (kg)	140	140
Traglast Fachboden (kg)	50	50
Auffangvolumen Bodenauffangwanne (l)	13	13