


## RJ45 DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 25m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 48 474 7756 250
Beschreibung	RJ45 DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 25m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09484747756250">https://b2b.harting.com/09484747756250</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING DualBoot RJ45
Steckverbinder 2	HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

### Ausführung

Kabellänge	25 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 <sub>A</sub> Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +80 °C unbewegt -40 ... +80 °C bewegt



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
	IEC 60754-1 Halogenfreiheit
	EN 60811-404 Ölbeständigkeit
	UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
UL / CSA	UL 1863 DUXR.E470046

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.235 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140255746
eCl@ss	27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)