



26163609

Ex Polyester Ex leer

160 x 360 x 91 mm

Ex Polyester Ex leer 160 x 360 x 91 mm

[Kataloge](#)
[Betriebsanleitung](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	160 mm
Breite	360 mm
Tiefe	91 mm
Material	Polyester
Farbe	graphitschwarz (RAL 9011)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	135 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Brennverhalten Gehäuse (Zulassung)	UL 94 V-0
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	10^9 Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
Sonderfarben auf Anfrage	Nein
Zulassungen	ABS, ATEX, CCOE Indien, EAC (TR CU), EXPLOLABS, IECEx, INMETRO, ISCVE Ukraine, UL Ex

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	2.28 kg
GTIN	4250157916297

ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC002503

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10011012
Montageplatte für 01.163609



10027001
Gelenk aussen / grau



10061425
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.163609