

RAFIX 16, Blindstopfen, schwarz



Beschreibung

Blindstopfen dienen zum Einbau in nicht benötigte Einbauöffnungen in der Frontplatte.

Technische Daten

> Allgemein

Farbe der Blende	schwarz
Form des Bundes	quadratisch
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C
beleuchtbar	nein
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	5 g
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP65
MOQ Auftrag	10 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

> Einbaumaße

Außenmaß Länge	25 mm
Außenmaß Breite	25 mm
Außenmaß Höhe	24,7 mm
Einbauöffnung	16,2 mm

> Mechanische Kennwerte

Befestigung	Gewindering
Drehmoment Gewindering, max.	1,2 Nm

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen

