



HEINZ-GÜNTER LAU GMBH
Elektronik und Messtechnik

Kornkamp 32

DE-22926 Ahrensburg/Germany

Tel: +49-(0) 41 02 / 4 23 43 /44

Fax: +49-(0) 41 02 / 4 34 16

info@peaktech.de

www.peaktech.de


PeakTech® 3355

Profi-Digital-Multimeter, 3 3/4-stellig

Professionelles Multimeter, das neue Maßstäbe setzt und den Standard für eine Kombination an Präzision, Funktion, Bedienerfreundlichkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit bietet.

- 3 3/4-stellige, 27 mm LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung; max. Anzeige: 4000
- IP67 staub- und wasserdicht
- Relativwertmessfunktion
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Messwerthaltefunktion
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Abschaltautomatik
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- mitgeliefertes Zubehör: Prüflleitungen, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, Tasche, Batterie und Bedienungsanleitung

DCV	400 mV/4/40/400/1000 V ± 0,5 % + 2 dgt.
ACV	400 mV/4/40/400/1000 V ± 1,2 % + 3 dgt.;
Freq.-bereich	50 ... 400 Hz
DCA	400/4000 µA/40/400 mA/10 A ± 1,0 % + 3 dgt.
ACA	400/4000 µA/40/400 mA/10 A ± 1,5 % + 5 dgt.
Freq.-bereich	50 ... 400 Hz
Ohm	400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ ± 1,0 % + 2 dgt.
Kapazität	4/40/400 nF/4/40/200 µF ± 3,0 % + 5 dgt.
Freq.	10/100/1000 Hz/10/100 kHz/1/10 MHz ± 1,2 % + 3 dgt.
Temp.	-20 ... +760°C (-4 ... +1400°F) ± 3,0 % + 3°C/°F
Betriebsspg.	9 V-Batterie
Abmessungen	85 x 185 x 55 mm (BxHxT)
Gewicht	400 g

