



SuperBase 1000M EU				
<b>Name</b>	SuperBase 1000M	<b>Model</b>	ZDSB1000M	
<b>ID</b>		<b>Size</b>	343*190*138mm 8.8kg	<b>Farbe:</b> grau+schwarz
<b>Batterie</b>	Kapazität	1016.16Wh (14.6V/69.6Ah)		
	System	21700 Lithium-ion		
	Cyclen	1000 80%		
<b>Eingang</b>	DC5521	18-24V 120W Max		
	Solar	18-24V 120W Max		
	USB-C	20V=3A, 20V=5A, 100W Max		
	KFZ Eingang	12V.6=10A, 126W Max		
<b>Aufladen</b>	Netzteil	120W, 10 Stunden		
	KFZ-Netzteil	126W, 10 Stunden		
	USB-C	100W, 12 Stunden		
	Solar	120W, 10 Stunden		
	Alle Eingänge kombiniert	4 Stunden		
<b>Ausgang</b>	AC Ausgang	Anzahl Ausgänge	2	
		Spannung	230V/50-60Hz	
		Ausgangsleistung	1000W	
		kurzzeitige Leistung	1500W	
	DC Output	USB-C	5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A, 20V=5A, 100W Max	
		USB-A1,USB-A2,USB-A	5V=2.4A, 12W Max	
		Car Socket	12.6V=10A, 126W Max	
		2*DC5521	12.6V=6A, (12.6V=10A 126W Max)	
<b>APP</b>	\	\		
<b>Wireless</b>	\	\		
<b>Liefer- umfang</b>	Netzteil	1, 120W		
	KFZ Netzteil	1		
	Garantiekarte	1		
	Kurzanleitung	1		