

KERN PFB 6000-2



Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie - jetzt mit größerem Gehäuse für mehr Standsicherheit



Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	15 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	275 x 370 x 260 mm
Bruttogewicht:	2,695 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,872 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	210 x 315 x 90 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	190 x 180 x 95 mm

Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	190 x 180 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	50 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	120000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	250 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ³ s	

Empfohlenes Justiergewicht:	6 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	150 mg
Mindestgewicht (USP):	100 g
Reproduzierbarkeit:	50 mg
Tarierbereich:	6 kg
Wägebereich [Max]:	6 kg
Wägeeinheiten:	bat ct dot dwt g lb mo N oz ozt t tl (Cn) tl (HK) tl (Tw)
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,800 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen²⁰⁰ mg (Labor):

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen² g (Normal):

Zählaufösung:	30000
---------------	-------

Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja