


Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Das Hex-Plus Profil lässt Innensechskantschrauben länger leben.

3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl



Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: Edelstahl, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

| | ⊙ | L | L | L | L |
|-------------|------|-----|----|----------|----------|
| | mm | mm | mm | " | " |
| 05022660001 | 1,5 | 90 | 14 | 3 1/2" | 9/16" |
| 05022661001 | 2,0 | 101 | 16 | 4" | 5/8" |
| 05022662001 | 2,5 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" |
| 05022663001 | 3,0 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" |
| 05022664001 | 4,0 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" |
| 05022665001 | 5,0 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" |
| 05022666001 | 6,0 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" |
| 05022667001 | 8,0 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" |
| 05022668001 | 10,0 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" |

3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl



Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: Edelstahl

Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

| | ⊙ | L | L | L | L |
|-------------|-------|-----|----|----------|----------|
| | mm | mm | mm | " | " |
| 05022710001 | 3/32" | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" |
| 05022711001 | 7/64" | 119 | 20 | 4 3/4" | 25/32" |
| 05022712001 | 1/8" | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" |
| 05022713001 | 9/64" | 130 | 22 | 5 3/16" | 29/32" |
| 05022714001 | 5/32" | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" |
| 05022715001 | 3/16" | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" |
| 05022716001 | 1/4" | 185 | 34 | 7 1/4" | 1 5/16" |
| 05022717001 | 5/16" | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" |
| 05022718001 | 3/8" | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" |

3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl



Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: Edelstahl

Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

| | ⊙ | L | L | L | L |
|-------------|------|-----|----|----------|----------|
| | mm | mm | mm | " | " |
| 05022700001 | 1,5 | 90 | 14 | 3 1/2" | 9/16" |
| 05022701001 | 2,0 | 101 | 16 | 4" | 5/8" |
| 05022702001 | 2,5 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" |
| 05022703001 | 3,0 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" |
| 05022704001 | 4,0 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" |
| 05022705001 | 5,0 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" |
| 05022706001 | 6,0 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" |
| 05022708001 | 8,0 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" |
| 05022709001 | 10,0 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" |

950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion



Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel, mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben.

| | ⊙ | L | L | L | L |
|-------------|------|-----|----|----------|----------|
| | mm | mm | mm | " | " |
| 05022200001 | 3,0 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" |
| 05022201001 | 4,0 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" |
| 05022202001 | 5,0 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" |
| 05022203001 | 6,0 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" |
| 05022204001 | 8,0 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" |
| 05022205001 | 10,0 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" |