

# Druckluft Hämmer

## DW05

Meißelhammer



Druckluft-Meißelhammer für leichte bis mittlere Abbrucharbeiten von Schlackeanbackungen, Beton und Stahlarbeiten. Ein kraftvoller Hammer, der dank seiner geringen Baulänge vielseitig einsetzbar ist. Dieser Hammer erlaubt durch Verwendung einer geschlitzten Haltekappe auch den Einsatz von Spatenmeißeln. Vibrations und Geräuschedämmung nach EU-Richtlinie.

- Luftverbrauch 0,45 m<sup>3</sup>/min
- Betriebsdruck 5 bar
- Made in Germany
- energiesparend und umweltfreundlich
- einfach zu bedienen
- leicht und effizient

### Technische Daten

Werkzeugaufnahme	Sechskant
Meißeleinsteckende	S 19 x 50 mm
Schlagzahl (1/min)	2800
Gewicht ohne Meißel (kg)	5
Mindestschlauchweite (mm)	15
Gesamtlänge (mm)	350

## DW05

### Meißelhammer



*FM\_S19/50\_250*

Flachmeißel Aufnahme sechskant  
19x50 mm, Nutzlänge 250 mm



*FM\_S19/50\_350*

Flachmeißel Aufnahme sechskant  
19x50 mm, Nutzlänge 350 mm



*FM\_S19/50\_450*

Flachmeißel Aufnahme sechskant  
19x50 mm, Nutzlänge 450 mm



*SM\_S19/50\_250*

Spitzmeißel Aufnahme sechskant  
19x50 mm, Nutzlänge 250 mm



*SM\_S19/50\_350*

Spitzmeißel Aufnahme sechskant  
19x50 mm, Nutzlänge 350 mm



*SM\_S19/50\_450*

Spitzmeißel Aufnahme sechskant  
19x50 mm, Nutzlänge 450 mm