

Druckluft-Winkelschleifer

LA422-EU

Winkelschleifmaschine



Universal-Winkelschleifmaschine für Metall-Feinbearbeitung, Rostentfernung, Vorbereitung von Schweißnähten und Kfz-Karosseriearbeiten.

- Scheibenabmessung 125 mm.
- 0,5 KW-Motor

Im Lieferumfang enthalten: Spannschlüssel, Stirnlochschlüssel, Schutzhaube

Technische Daten

Leistung (kW)	0,8
Freie Drehzahl (1/min)	12000
Gewicht (kg)	1,85
Mindestschlauchweite (mm)	10
Scheibendurchmesser (mm)	125
Gesamtlänge (mm)	229
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Luftverbrauch (l/min)	624
Geräuschpegel (dB(A))	85,6
Spindelgewinde	3/8" (24 mm)