



Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7032, IP54

Ausführung		
Produkt-Markename	SIVACON	
Produkt-Bezeichnung	Austrittsfilter	
Art der Lüftung	Entlüftung	
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein	
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein	
Allgemeine technische Daten		
Ausschnittbreite	223 mm	
Ausschnitthöhe	223 mm	
Betriebstemperatur / minimal	-20 °C	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP54	
Erscheinungsbild		
Farbe	kieselgrau	
Produktdetails		
Produktbestandteil / Lüfter	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	250 mm	
Breite	250 mm	
Tiefe	37 mm	
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür	
Befestigungsart	Schnappbefestigung	
Befestigungsart		
• 19-Zoll Einbau	Nein	
• Wandmontage	Ja	
Nettogewicht	0,5 kg	
Material	Kunststoff	
Approbationen Zertifikate		
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	V	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6400-2GV45>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6400-2GV45>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR6400-2GV45

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

