


## Hailo Stehleiter TopLine L100

3 extra tiefe Riffelblechstufen (inkl. Podest), Stufen und Plattform schwarz beschichtet, Standhöhe 0,62 m, Holmlänge 1,4 m, aus Aluminium, Plattform aus Stahl

Artikelnummer: 218573



## Hailo Stufenstehleiter TopLine L100

### mit XXL-Stufen

Stehleiter

- 3 extra tiefe Riffelblechstufen (inkl. Podest)
- Stufen und Plattform schwarz beschichtet
- Standhöhe 0,62 m
- Stufentiefe 130 mm
- Holmlänge 1,4 m
- Stufen-Holm-Verbindung genietet
- Sichere Anwendung durch ausziehbarer Sicherheitsbügel und Plattformverriegelung mit Entriegelungstaste
- Ausgestattet mit Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende

- aus Aluminium, Plattform aus Stahl
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 4,7 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 3 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	genietet
Material Plattform	Stahl	Sicherheitsausstattung Leiter	ausziehbarer Sicherheitsbügel und Plattformverriegelung mit Entriegelungstaste
Holmlänge	1,4 m	Sicherheitsbügel	ja
Höhe Podest	0,62 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken
Standhöhe	0,62 m	Ablageschale	ja
Arbeitshöhe	2,63 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	3	belastbar bis	150 kg
Stufen-/Sprossentyp	extra tiefe Riffelblechstufen	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Stufen/Podest Ausstattung (detail)	Stufen und Plattform schwarz beschichtet	Norm	DIN EN 131
Tiefe Stufen	130 mm	Garantie	3 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	4,7 kg