

EBA 2331 mit automatischem Öler

max.

27

Blatt

Büroaktenvernichter mit Kapazitätskontrolle ECC und 310 mm Arbeitsbreite für Formate bis A3.

← 31 cm →

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt (C)

Blattzahl*: 25-27 | 21-23

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt (C)

Blattzahl*: 15-17 | 13-15

Stufe P-7 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt (CCC)

Blattzahl*: 5-7 | 4-6



* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Technische Daten

Volumen	140 l (Unterschrank) 120 l (Schnittgutbehälter)
Strom	230 V / 50 Hz
Leistung	640-Watt-Wechselstrommotor



Maße	930 x 538 ¹ x 470 mm (H x B x T)
Gewicht	52 kg

¹ Breite mit Ölflasche: 545 mm

Produktbeschreibung

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. 310 mm Arbeitsbreite für A3 (längs zugeführt) und A4 (längs oder quer zugeführt). Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Partikelschnitt-Variante mit 4 x 40 mm auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Umwelt-freundlicher Schnittgutbehälter (keine Einwegplastiksäcke erforderlich).

EBA

WWW.EBA.DE

EBA 2331 mit automatischem Öler

Ausstattungsmerkmale



VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. (Feinschnitt-Modell ausgenommen).



EASY-SWITCH

Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltenelement EASY-SWITCH mit Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.




ECC – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

Staufrei, kontinuierlich shreddern: ECC (Electronic Capacity Control) – die genutzte Blattkapazität wird über LEDs angezeigt.



SCHNITTGUTBEHÄLTER

Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden.



AUTOMATIK-FUNKTIONEN

Erprobt und zuverlässig: Steuerelektronik für die verschiedenen Automatik-Funktionen einschließlich dem Energiesparmodus ZERO ENERGY Standby-Modus.



AUTOMATISCHER ÖLER

Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



www.blauer-engel.de/uz174

EBA